


Tulejka centrująca ABAZ-G9-HD-6

Numer produktu: 8183326

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	6
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	2.4 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał tulejki	Nierdzewna stal stopowa