

Blok przyłączeniowy VABS-P4-8S-G18

Numer produktu: 8186785

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	12 mm
Pozycja montażu	dowolny
Cechy szczególne	dopuszczalność kontaktu z tlenem wg DIN EN 1797
Konstrukcja	Kierunek przyłączenia z boku
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Medium robocze	Gazy obojętne Powietrze Tlen
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa maksymalna wielkość cząsteczek 10 µm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-40 °C...80 °C
Temperatura medium	5 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...50 °C
Waga produktu	40 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany