

Płyta przyłączeniowa VABS-K3-16S-20-N18-P

Numer produktu: 8186872

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Średnica nominalna	2 mm
Wielkość zaworu	16 mm
Przyłącze mediów płynnych	Gwint wewnętrzny 1/8 NPT
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kierunek przyłączenia z boku
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Kierunek przepływu	rewersyjny
Medium robocze	Płynne media Media w postaci gazowej
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	0 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0,3 Nm
Maks. moment dokręcenia złącza	7 Nm
Maks. moment dokręcenia	1,8 Nm
Waga produktu	26 g
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania zaworu	z gwintem wewnętrznym
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	PEEK