


Zespół osiowy EAMM-A-L48-70GA-G2

Numer produktu: 8188640

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa | 53.5 mm...53.5 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. prędkość obrotowa | 6000 1/min...6000 1/min |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 °C...-25 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...-10 °C |
| Masowy moment bezwładności | 39 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 21 Nm |
| Waga produktu | 725 g...725 g |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | L48 |
| Kod interfejsu, Motor IN | 70GA |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |