

Łącznik wtykowy EAMD-67-65-40-32X32-U

Numer produktu: 8196714

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	40 mm
Średnica uchwyty 2	32 mm
Wielkość	67
Długość znamionowa	65 mm...65 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4500 1/min...4500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...-25 °C
Masowy moment bezwładności	430 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	200 Nm
Waga produktu	787 g...787 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS