

# Łącznik wtykowy EAMD-67-65-32-32X32-U

Numer produktu: 8196716

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	32 mm
Średnica uchwyty 2	32 mm
Wielkość	67
Długość znamionowa	65 mm...65 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4500 1/min...4500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...-25 °C
Masowy moment bezwładności	430 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	145 Nm
Waga produktu	816 g...816 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS