

Łącznik wtykowy EAMD-56-56-32-23X27-U

Numer produktu: 8196718

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	32 mm
Średnica uchwyty 2	23 mm
Wielkość	56
Długość znamionowa	56 mm...56 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min...5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...-25 °C
Masowy moment bezwładności	172 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	73 Nm
Waga produktu	435 g...435 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS