


# Zespół osiowy EAMM-A-L38-60G-G2

Numer produktu: 8197460

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	41 mm...41 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min...8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...-10 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	4.4 Nm
Waga produktu	314 g...314 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	L38
Kod interfejsu, Motor IN	60G
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS