


Zespół osiowy EAMM-A-L38-57A-G2

Numer produktu: 8197461

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa | 26 mm...26 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. prędkość obrotowa | 8000 1/min...8000 1/min |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 °C...-25 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...-10 °C |
| Masowy moment bezwładności | 3.2 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 3.6 Nm |
| Waga produktu | 171 g...171 g |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | L38 |
| Kod interfejsu, Motor IN | 57A |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |