

Zespół osiowy EAMM-A-S48-60RA-G2

Numer produktu: 8197474

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	50.5 mm...50.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min...8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...-10 °C
Masowy moment bezwładności	5.87 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	280 g...280 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	S48
Kod interfejsu, Motor IN	60RA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS