


Zespół osiowy EAMM-A-S95-120G

Numer produktu: 8197476

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	100.5 mm...100.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min...5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...-10 °C
Masowy moment bezwładności	128 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	75 Nm
Waga produktu	4350 g...4350 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	S95
Kod interfejsu, Motor IN	120G
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS