


# Zespół osiowy EAMM-A-D50-60H-G2

Numer produktu: 8197492

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	77.5 mm...77.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min...6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...-25 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...-10 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	950 g...950 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D50
Kod interfejsu, Motor IN	60H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS