

Osłona palców chwytaka HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU

Numer produktu: 8203480

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Min. średnica do uchwycenia	30 mm
Maks. średnica do uchwycenia	55 mm
Skok roboczy	0 mm...55 mm
Liczba palców chwytaka	2
Konstrukcja	do chwytaka dopasowanie tarcie
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	68 g
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	A 40 +5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał palców chwytaka	VMQ (silikon), wykrywalny metal