

Osłona palców chwytaka HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Numer produktu: 8203482

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	100
Min. średnica do uchwycenia	80 mm
Maks. średnica do uchwycenia	110 mm
Skok roboczy	30 mm...125 mm
Liczba palców chwytaka	4
Konstrukcja	do chwytaka dopasowanie tarcie
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	315 g
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	A 40 +5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał palców chwytaka	VMQ (silikon), wykrywalny metal