

Jednostka prowadząca FENG-32-125-GF

Numer produktu: 8204062

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--------------------------------|--|
| Wielkość | 32 |
| Skok | 125 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica ślizgowa |
| Konstrukcja | Prowadnica |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 °C...80 °C |
| Siła przesunięcia | 30 N |
| Ruchoma masa własna | 690.5 g |
| Waga produktu | 1782.5 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy gwintu wewnętrznego |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał elementu prowadzącego | Stal wysokostopowa |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał płyty spinającej | Stop aluminium, anodowany |