


Chwytek Soft HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

Numer produktu: 8207884

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	100
Skok roboczy	30 mm...125 mm
Min. średnica do uchwycenia	80 mm
Maks. średnica do uchwycenia	110 mm
Typ napędu	pneumatyczny
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Funkcja chwytaka	adaptatywna
Liczba palców chwytaka	4
Konstrukcja	dopasowanie tarcie
Ciśnienie robocze	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Ciśnienie rozrywające pokrywę	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	5 Hz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Stopień ochrony	IP69K
Całkowita siła chwytu	23 N
Waga produktu	632 g
Typ mocowania	po ISO 9409-1-50-4-M6
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał adaptera	Wzmocniony PA

Cechy	Wartość
Materiał śrub	Stal nierdzewna
Materiał palców chwytaka	VMQ (silikon), wykrywalny metal
Materiał pokrywy	Wzmocniony PA
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	A 40 +5