


Chwytek Soft HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Numer produktu: 8207885

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Skok roboczy	0 mm...55 mm
Min. średnica do uchwycenia	30 mm
Maks. średnica do uchwycenia	55 mm
Typ napędu	pneumatyczny
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Funkcja chwytaka	adaptatywna
Liczba palców chwytaka	2
Konstrukcja	dopasowanie tarcie
Ciśnienie robocze	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Ciśnienie rozrywające pokrywę	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	5 Hz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Stopień ochrony	IP69K
Całkowita siła chwytu	5 N
Waga produktu	240 g
Typ mocowania	po ISO 9409-1-50-4-M6
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał adaptera	Wzmocniony PA

Cechy	Wartość
Materiał śrub	Stal nierdzewna
Materiał palców chwytaka	VMQ (silikon), wykrywalny metal
Materiał pokrywy	Wzmocniony PA
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	A 40 +5