

Zespół równoległy EAMM-U-60-C42-8-68C-91-S5

Numer produktu: 8216597

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	60
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Stopień ochrony	IP69K
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	27.6 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	3 Nm
Waga produktu	1640 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	C42-8
Kod interfejsu, Motor IN	68C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS