

# Zespół równoległy EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Numer produktu: 8216599

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	86
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Stopień ochrony	IP69K
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	174 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	2990 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	C50-10
Kod interfejsu, Motor IN	88C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS