

Zespół równoległy EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Numer produktu: 8216601

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	86
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Stopień ochrony	IP69K
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	172.8 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	4560 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	C68-16
Kod interfejsu, Motor IN	88C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS