


Zespół równoległy EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

Numer produktu: 8216605

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	145
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Stopień ochrony	IP69K
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	2216 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	50 Nm
Waga produktu	11600 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	C80-19
Kod interfejsu, Motor IN	138C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS