

Siłownik okrągły DPRA-N-1 1/16"-1-SME-N

Numer produktu: 8217841

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Skok | 1 in |
| Ø tłoka | 1 1/16" |
| Gwint na tłoczysku | 5/16-24 UNF-2A |
| Amortyzacja | Brak amortyzacji |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Zakończenie tłoczyska | Gwint zewnętrzny |
| Konstrukcja | Tłok Tłoczysko Rura siłownika |
| Sygnalizacja położenia | brak |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie | okrągłe tłoczysko |
| Ciśnienie robocze | 9.99 psi...150 psi |
| Sposób działania | Jednostronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura otoczenia | -40 °F...300 °F |
| Waga produktu | 0.33 lb |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/8 NPT |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał tłoczyska | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał rury siłownika | Nierdzewna stal stopowa |