

# Siłownik okrągły DPRA-N-1 1/4"-5-U-N

Numer produktu: 8217863

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość   |
|--|---|
| Skok   | 5 in  |
| Ø tłoka                                      | 1 1/4"  |
| Gwint na tłoczysku                           | 7/16-20 UNF-2A  |
| Amortyzacja                                  | Brak amortyzacji  |
| Pozycja montażu                              | dowolny   |
| Zakończenie tłoczyska                        | Gwint zewnętrzny  |
| Konstrukcja                                  | Tłok<br>Tłoczysko<br>Rura siłownika   |
| Sygnalizacja położenia                       | brak  |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie   | okrągłe tłoczysko   |
| Ciśnienie robocze                            | 9.99 psi...150 psi  |
| Sposób działania                             | dwustronnego działania  |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 1 - niskie obciążenie korozyjne   |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-strefa III  |
| Temperatura otoczenia                        | -40 °F...300 °F   |
| Waga produktu                                | 0.97 lb   |
| Przyłącze pneumatyczne                       | 1/8 NPT   |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS   |
| Materiał uszczelnień                         | NBR   |
| Materiał tłoczyska                           | Nierdzewna stal stopowa   |
| Materiał rury siłownika                      | Nierdzewna stal stopowa   |