

# Siłownik okrągły DPRA-N-1 1 1/2"-1.5-ME-N

Numer produktu: 8217873

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Skok   | 1.5 in   |
| Ø tłoka                                      | 1 1/2"   |
| Gwint na tłoczysku                           | 7/16-20 UNF-2A   |
| Amortyzacja                                  | Brak amortyzacji   |
| Pozycja montażu                              | dowolny  |
| Zakończenie tłoczyska                        | Gwint zewnętrzny   |
| Konstrukcja                                  | Tłok<br>Tłoczysko<br>Rura siłownika  |
| Sygnalizacja położenia                       | brak   |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie   | okrągłe tłoczysko  |
| Ciśnienie robocze                            | 9.99 psi...150 psi   |
| Sposób działania                             | dwustronnego działania   |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 1 - niskie obciążenie korozyjne  |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-strefa III   |
| Temperatura otoczenia                        | -40 °F...300 °F  |
| Waga produktu                                | 0.82 lb  |
| Przyłącze pneumatyczne                       | 1/8 NPT  |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS  |
| Materiał uszczelnień                         | NBR  |
| Materiał tłoczyska                           | Nierdzewna stal stopowa  |
| Materiał rury siłownika                      | Nierdzewna stal stopowa  |