


Kabel
NEYM-F- -Q9
Numer produktu: 8242219

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	0.223 kg...6.69 kg
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...850 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...630 V
Obciążalność prądowa	17.8 A
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Średnica kabla	11.5 mm
Budowa kabla	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)
Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia	90 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	90 °C
Temperatura przechowywania	70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał osłony kabla	TPE-E
Kolor powłoki kabla	szary