

União rápida em "T" QST3-5/16T-3/16-U

Código da peça: 153806

FESTO

Com giro de 360°, 4 saídas.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | Padrão |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Tamanho da embalagem | 1 |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 10 bar |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado Vácuo |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Peso do produto | 23 g |
| Número de saídas | 4 |
| Número de conexões de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática, alimentação | para tubo flexível com diâmetro externo de 5/16" |
| Conexão pneumática, saída | para tubo flexível com diâmetro externo de 3/16" para tubo flexível com diâmetro externo de 5/16" |
| Cor do anel de solda | cinza |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | PBT |
| Informação sobre material, anel de desengate | POM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | NBR |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável |