

# Conector cego NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Cód. do item: 8090740

**FESTO**



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	34 mm
Altura	22.4 mm
Comprimento	69.2 mm
Peso do produto	75.4 g
Tamanho do recipiente	1
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	para RJ45 e SC-RJ
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Push-Pull
Grau de proteção	IP65 IP67
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-40 oC...70 oC
Temperatura de armazenamento	-40 oC...70 oC
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Cor corpo	prata
Material corpo	Zinco fundido, niquelado
Material vedações	NBR
Teste de fogo	UL94 V-0