

Fixação de mordaça EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Cód. do item: 8191126

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Fixação vertical da garra
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 oC...40 oC
Peso do produto	95 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material do esquadro	aço inoxidável de alta liga
Material elementos de centragem	Aço de alta liga