

Tampa móvel
NEAU-AK-M8
Cód. do item: 8196625

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	10 mm
Altura	11 mm
Tamanho	M8x1
Formato	Bujão
Tipo de fixação	Parafusado
Peso do produto	4.8 g
Tamanho do recipiente	8
Conexão elétrica	Soquete
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cor corpo	preto
Material corpo	PBT
Posição de instalação	Indiferente
Umidade relativa do ar	0 - 90%
Teste de fogo	UL94 V-0
Cor	preto