



Amplificador de pressão PBPA-40-16-A

Cód. do item: 8210528

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do êmbolo	40 mm
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Multiplicador de pressão de êmbolo duplo
Indicador óptico por pressão	G1/8 preparado
Pressão de saída 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Pressão operacional	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Pressão de entrada 1	2 bar...10 bar
Pressão de entrada 1 MPa	0.2 MPa...1 MPa
Pressão de entrada 1 psi	29 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Peso do produto	1000 g
Tipo de fixação	com rosca fêmea M4
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS