


# Ventosa com adaptador OGVM-30-A-N-G38F

Cód. do item: 8211025

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                    | Valor                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compensador de altura da ventosa com conector     | 9 mm                                                         |
| Raio mínimo da ferramenta                         | 25 mm                                                        |
| Diâmetro nominal                                  | 4 mm                                                         |
| Diâmetro da ventosa                               | 30 mm                                                        |
| Volume de sucção                                  | 5.5 cm <sup>3</sup>                                          |
| Ponto de conexão                                  | Em cima                                                      |
| Posição de instalação                             | Indiferente                                                  |
| Formato de ventosa                                | Fole redondo, 1,5x                                           |
| Pressão operacional                               | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi  |
| Pressão de operação nominal                       | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                              |
| Meio de operação                                  | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK              | 2 - resistência moderada à corrosão                          |
| Conformidade LABS                                 | VDMA24364-A1/A2-L                                            |
| Temperatura ambiente                              | -20 oC...80 oC                                               |
| Força de retenção sob pressão de operação nominal | 37 N                                                         |
| Força transversal sob pressão de operação nominal | 31 N                                                         |
| Peso do produto                                   | 27 g                                                         |
| Tipo de fixação                                   | por meio da conexão do vácuo                                 |
| Conexão do vácuo                                  | Rosca interna G3/8                                           |
| Cor                                               | preto                                                        |
| Dureza Shore                                      | 60 +/- 5                                                     |
| Material do munhão aparafusado                    | Liga de alumínio                                             |
| Indicação sobre os materiais                      | Conformidade RoHS                                            |
| Material da ventosa com conector                  | NBR                                                          |