


Mesa giratória DHTG-220-8-A-L

Cód. do item: 8213387

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	220
Paralelismo do prato	0.04 mm
Movimento plano do prato	0.02 mm
Concentricidade do prato	0.02 mm
Repetibilidade do ângulo de rotação	0.03 deg
Sentido de giro	Anti-horário
Amortecimento	Amortecedor de impacto, característica dura, ajustável
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Estrutura	Acoplamento de coroa dentada Cremalheira/pinhão sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para sensores indutivos
Separação	8
Pressão operacional	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...80 oC
Nível de ruído	70 dB(A)
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Momento de inércia	25000 kgcm ²
Força axial máx. estática	5000 N
Momento de inclinação máx. estático	500 Nm

Característica	Valor
Força radial máx. estática	8000 N
Torque tangencial máx. estático	500 Nm
Torque teórico a 6 bar	58.9 Nm
Peso do produto	24000 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem e bucha de centragem
Conexão pneumática	Rosca fêmea G1/8
Material do prato	Aço galvanizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de batentes	Aço galvanizado
Material da tampa	Liga de alumínio
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Liga de alumínio