

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Cód. do item: 8216598

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Grau de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	27.7 kgmm ²
Torque transmissível	3 Nm
Peso do produto	1890 g
Código da interface do atuador	C50-10
Código da interface motor In	68C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS