

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Cód. do item: 8216599

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Grau de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	174 kgmm ²
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	2990 g
Código da interface do atuador	C50-10
Código da interface motor In	88C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS