


# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-C50-10-108C-102-S5

Cód. do item: 8216600

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tamanho                        | 86                    |
| Posição de instalação          | Indiferente           |
| Relação de redução             | 1:1                   |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-Zona III    |
| Temperatura de armazenamento   | -25 oC...60 oC        |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 100 %             |
| Grau de proteção               | IP69K                 |
| Temperatura ambiente           | -10 oC...60 oC        |
| Momento de inércia             | 174 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque transmissível           | 9.5 Nm                |
| Peso do produto                | 3390 g                |
| Código da interface do atuador | C50-10                |
| Código da interface motor In   | 108C                  |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS     |