


# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Cód. do item: 8216601

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Grau de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	172.8 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	4560 g
Código da interface do atuador	C68-16
Código da interface motor In	88C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS