


Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

Cód. do item: 8216605

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Grau de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	2216 kgmm ²
Torque transmissível	50 Nm
Peso do produto	11600 g
Código da interface do atuador	C80-19
Código da interface motor In	138C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS