

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-65-T42-57A-114

Cód. do item: 8222166

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	65
Distância média	114 mm
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	3000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Momento de inércia	41.2 kgmm ²
Torque sem carga	0.22 Nm
Torque transmissível	3 Nm
Peso do produto	667 g
Código da interface do atuador	T42
Código da interface motor In	57A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS