

Suporte de montagem OAMM-A2-A-Q810

Cód. do item: 8228729

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Torque de aperto máx.	0.4 Nm
Peso do produto	5.63 g
Tipo de fixação	Com orifício de passagem para parafuso M4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS