


Conjunto de montagem axial EAMM-A-C42-6-89CA-S5

Cód. do item: 8230176

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	60.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Grau de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm ²
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	670 g
Código da interface do atuador	C42-8
Código da interface motor In	68C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS