


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-C68-16-114CA-S5

Cód. do item: 8230190

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	85.2 mm
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	6500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Grau de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	2590 g
Código da interface do atuador	C68-16
Código da interface motor In	114CA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS