

# Conjunto de montagem axial EAMM-A-C68-16-134CA-S5

Cód. do item: 8230194

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Comprimento nominal            | 95.7 mm                |
| Posição de instalação          | Indiferente            |
| Relação de redução             | 1:1                    |
| Máx. rotação                   | 6500 1/min             |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-Zona III     |
| Temperatura de armazenamento   | -25 oC...60 oC         |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 100 %              |
| Grau de proteção               | IP69K                  |
| Temperatura ambiente           | -10 oC...60 oC         |
| Momento de inércia             | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque transmissível           | 21 Nm                  |
| Peso do produto                | 3530 g                 |
| Código da interface do atuador | C68-16                 |
| Código da interface motor In   | 134CA                  |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS      |