

Conjunto de montagem axial EAMM-A-C80-19-148CB-S5

Cód. do item: 8230199

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	83 mm
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	5500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Grau de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	128 kgmm ²
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	3440 g
Código da interface do atuador	C80-19
Código da interface motor In	148CB
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS