

Indicador luminoso MFL-24DC/AC

Cód. do item: 10004

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	15 g
Conexão elétrica	Formato B Conforme padrão industrial (11 mm)
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Tensão nominal CA	24 V
Frequência de rede	0 Hz...60 Hz
Flutuações de tensão permitidas	+/- 15%
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	Reforçado com PA6