

Indicador luminoso MFL-230AC

Cód. do item: 10005

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	14 g
Conexão elétrica	Formato B Conforme padrão industrial (11 mm)
Tensão nominal CA	230 V
Frequência de rede	50 Hz...60 Hz
Flutuações de tensão permitidas	-20% / +15%
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	Reforçado com PA6