

# Chave de fim de curso SDK-4-PK-3

Cód. do item: 10033

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias fechada monoestável
Tipo de acionamento	Mecânico
Vazão nominal padrão	16 l/min
Conexão de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Estrutura	Assento da esfera
Tipo de retorno	Mola mecânica
Diâmetro nominal	0.6 mm
Função do escape	com controle de vazão
Tipo de vedação	mole
Tipo de comando	Direto
Sentido da vazão	Não reversível
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de ativação	17 N
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	Medição de frequência