


# Válvula reguladora de fluxo GRE-1/2-NPT

Cód. do item: 10059

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Seleção de função adicional	com silenciador
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo normal 6->0 bar	0 l/min...3600 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...70 °C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS