

Indicador óptico OH-8-GN

Cód. do item: 10089

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Pressão operacional | -0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi |
| Proteção contra explosão | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Conexão pneumática | Espigão PK-3 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |