

Indicador óptico OH-8-BL

Cód. do item: 10090

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática	Espigão PK-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS