


Válvula para painel frontal SVS-4-1/8

Cód. do item: 10192

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	4/2 vias monoestável
Tipo de acionamento	Mecânico
Vazão nominal padrão	120 l/min
Conexão de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Estrutura	Assento do êmbolo
Tipo de retorno	Mola mecânica
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de comando	Direto
Sentido da vazão	Não reversível
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força de ativação	8 N
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Material da tampa	POM
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Alumínio